

**HOLEX****Bimetálová dierových píla, Priemer: 83mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 589050 83     |
| GTIN             | 4045197221087 |
| Trieda položky   | 52S           |

**Popis****Prevedenie:**

**Robustná nerozbitná konštrukcia** s variabilným ozubením na flexibilnom špeciálnom oceľovom telese (bimetal). Vystužené, pevné dno je vybavené závitom a unášacími otvormi (od Ø 32 mm) na bezpečné uchopenie na stopke. Vysoká kvalita zubov HSS, rozmery zubov a nízke výrobné tolerancie zaručujú ten najlepší rezný výkon a dlhú životnosť.

- **Variabilné ozubenie 4/6 zubov na palec pre chod s nízkymi vibráciami.**
- **Maximálna hĺbka rezu pre všetky veľkosti 38 mm.**

**Použitie:**

Na stacionárnych vŕtačkách, sústruhoch alebo elektrických ručných vŕtačkách s príslušným počtom otáčok. Na vyrezávanie okrúhlych otvorov z tenko- až hrubostenného materiálu s rovným alebo zvlneným povrchom obrobku. Vhodné pre všetky materiály ako oceľ, **ušľachtilá oceľ**, mosadz, meď, liatina, ľahký kov, drevo, sadrové a plastové dosky atď. Prívod maziva predlžuje životnosť (kovy).

**Odporúčanie:**

Použitie rezného oleja napr. č. 084205 veľ. 0,25 predlži životnosť a umožní rýchlejší pracovný postup.

**Upozornenie:**

**Upínacie stopky a dierovacie píly sú kompatibilné so všetkými bežne dostupnými bimetalovými dierovacími pílymi, okrem Bosch SDS.**

**Vŕtacie korunky do kameňa pozri č. 788000, 788040, 788050.**

**Vykružovač z tvrdokovu na oceľ – pozri č. 118400, 118500, 119000.**

## Technický opis

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| odporúčané otáčky Oceľ   | 105 min <sup>-1</sup> |
| odporúčané otáčky Hliník | 155 min <sup>-1</sup> |
| Priemer                  | 83 mm                 |
| odporúčané otáčky INOX   | 52 min <sup>-1</sup>  |
| Zubov na palec           | 4 / 6                 |
| Druh produktu            | Dierovacia píla       |

## Príslušenstvo

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredový vrták z tvrdokovu Typ 6KT | 589432 6KT  |
| Stopka na uchytávanie Typ 210L     | 589310 210L |
| Strediaci vrták HSS Typ 6KT        | 589430 6KT  |
| Stopka na uchytávanie Typ 210S     | 589310 210S |