

**Presný plochý brúsny kotúč Strato D × H × H (mm), 350×50×127****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	590540
GTIN	9003176652944
Trieda položky	53Y

**Popis****Prevedenie:**

Vysokovýkonné brúsne kotúče na rovinné brúsenie s vysokoporéznym systémom spojiva na znížené tepelné zaťaženie a minimálne opotrebenie orovnávacích diamantov.

- **Univerzálne použitie pri kyvadlovom brúsení, vďaka tomu menej častá výmena kotúča v každodennej prevádzke.**
- **Použitie na všetkých bežných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojárstva, napr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Nutné chladenie pomocou emulzie, pri materiáloch tvoriacich dlhé triesky je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.**

Špeciálne upravený ušľachtilý korund na opracovanie **nelegovanej a nízkolegovanej, nekalenej ocele.**

**Použitie:**

Na hrubé brúsenie (hrubovanie).

**Špecifikácia:**

**F13A46HH11V-Strato steel low alloyed.**

**Upozornenie:**

Profilové brúsne kotúče na rovinné brúsenie k dispozícii na vyžiadanie.

## Technický opis

Proces brúsenia	Ploché brúsenie
Skratka pre brúsivo	A
Tvar	1
Ø kotúčov D	350 mm
Šírka kotúča T	50 mm
Atribút Názov produktu	350×50×127
Ø otvora H	127 mm
Druh produktu	Plochý brúsny kotúč

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		