

duMONT**Pretláčacie trne pre klinové drážky HSS Lícovanie P9, Typ: 12D1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|--------------|
| Číslo objednávky | 290406 12D1 |
| GTIN | 662600888084 |
| Trieda položky | 29J |

Popis**Použitie:**

Na vytváranie klinových drážok podľa DIN 6885.

Rozsah balenia:

Pretláčacie trne vrátane potrebných príložíek.

Upozornenie:

- Pri veľmi odolných materiáloch zvýšte počet pretlačení alebo použite špeciálne pretláčacie trne (na vyžiadanie).
- Po 1. a 2. pretlačení z troch na chvíľu nadvihnite barana – pretláčací trň sa tak sám vystredí.
- Pretláčacie trne s povrchovou úpravou alebo rozmermi v palcoch sú k dispozícii na vyžiadanie.
- PRETLÁČACIE LISY nájdete vo zväzku 2 (ručné a meracie nástroje).
- Vel. 28, 32 a 36 je možné dodať na vyžiadanie v krátkom čase.

Technický opis

| | |
|-----------------------|--------|
| Šírka klinovej drážky | 12 mm |
| Dĺžka ihly | 353 mm |

| | |
|---|--------------------|
| požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 3800 kg |
| Celková dĺžka v oceli | 25 - 150 mm |
| pre Ø otvorov podľa DIN 6885 | 38 - 44 mm |
| Počet priechodov | 3 |
| Hĺbka klinovej drážky | 3,3 mm |
| Zadná šírka | 14,39 mm |
| Rezný materiál | HSS |
| Druh produktu | Pretláčací nástroj |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | | |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | | |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Grafit, GRP, CFRP | podmienene vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |

Príslušenstvo

| | |
|---|----------------|
| Príložka pre pretlačovací trň č. 290405 – 407 Typ 10-12D1 | 290410 10-12D1 |
|---|----------------|