

Garant**Strediaci vrták HSS R, bez povlaku, Menovitý Ø DC k12: 0,8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	111350 0,8
GTIN	4045197000606
Trieda položky	11A

Popis**Prevedenie:**

Vybrúsený z plného materiálu a podbrúsený. Vybavený špirálovou drážkou.

Rádiusový strediaci vrták tvar R:

- **Vďaka radiálnemu zaobleniu nie je ostrý prechod medzi vrtacou a zahľbovacou časťou ako pri tvare A, preto sa znižuje riziko zlomenia.**
- **Prstencová klzná plocha zabraňuje tomu, aby sa obrobok v prípade uhlovej odchýlky na stredovom hrote opieral len o vonkajší alebo vnútorný okraj klznej plochy. Aj s vychýleným stredovým hrotom je zabezpečená dobrá dispozícia.**

Jednostranný rez.

Technický opis

Menovité -Ø D _c	0,8 mm
pre Ø obrobku	4 – 6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,01 mm/ot,
Počet rezných hrán Z	2
Tolerancia stopky	h7
Ø stopky D _s	3,15 mm
Celková dĺžka L	25 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 333

Typ	R
Tolerancia menovitého Ø	k12
Uhol klesania s polomerom	60 Stupeň
Smer rezania	pravé
Stopka	Valcová stopka s h7
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Strediaci vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	45	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	40	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
CuZn	vhodný	80	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		