

**Presný brúsny kotúč na vonkajšie brúsenie D × H × V (mm), 400×30×127****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	594330
GTIN	9003170398695
Trieda položky	53Y

**Popis****Prevedenie:****Vysokovýkonné brúsne kotúče na vonkajšie brúsenie na guľato v keramickej väzbe.**

Štruktúra brúsneho kotúča a optimálne zosúladený objem zrnitosti a väzby, pevnosť väzby a výrobný proces sa vyznačujú:

- **Vysokou reznou schopnosťou a skrátenými časmi brúsenia s nízkym opotrebovaním.**
- **Nízka tepelná záťaž, chladný výbrus.**
- **Zamedzenie prestojom v dôsledku dlhých cyklov orovňavania.**

**Špecifikácia: 89A 802J5 AV217.** Ušľachtilý korund pre **univerzálne** použitie.

**Použitie:**

- **Na univerzálne použitie na vonkajšie brúsenie na guľato (pozdĺžne brúsenie, priame/šikmé brúsenie zapichovacím spôsobom).**
- **Na všetkých bežne dostupných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojov (napr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin atď.)**
- **Vyžaduje sa chladenie emulziou, pri materiáloch s dlhými trieskami je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.**

**Technický opis**

Proces brúsenia	Vonkajší okrúhly
Brusivo	Ušľachtily korund
Skratka pre brusivo	A
Špecifikácia	89A 80J5 AV217
Tvar	1
Ø kotúčov D	400 mm
Šírka kotúča T	30 mm
Atribút Názov produktu	400×30×127
Ø otvora H	127 mm
Druh produktu	Vonkajší okrúhly brúsny kotúč

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		