

**Presný vnútorný valcový brúsny kotúč D × D × H (mm), 20×20×6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	595023
GTIN	9003176647285
Trieda položky	53Y

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonné brúsne kotúče zo špeciálneho korundu na vnútorné brúsenie v keramickej väzbe.

Použitie:

Univerzálne použitie na vnútorné brúsenie, napr. brúsenie priechodných otvorov, lícovania.

Špecifikácia:

97A802I5V112 Steel universal.

Technický opis

Proces brúsenia	Vnútorný okrúhly
Brusivo	Vysokovýkonný špeciálny korund
Skratka pre brusivo	A
Špecifikácia	97A802I5V112 oceľ univerzálna
Tvar	5
Ø kotúčov D	20 mm
Šírka kotúča T	20 mm

Atribút Názov produktu	20×20×6
Ø otvora H	6 mm
Ø vyhlbenia P	13 mm
Hĺbka vyhlbenia F 1	7 mm
Druh produktu	Vnútorý okrúhly brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		