

**Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm), 200×25×51, Typ: NK60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 596400 NK60 |
| GTIN | 9003177183614 |
| Trieda položky | 53Y |

Popis**Prevedenie:**

Vysokokvalitné brúsne kotúče s dlhou životnosťou s keramickou väzbou. Vysoká presnosť sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlosť 40 m/s. **Univerzálne použitie** na dvojité brúskach na odihľovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

Použitie:

Na konštrukčné ocele, nízkolegované ocele a sivú liatinu.

Špecifikácia:

Normálny korund sivomodrý, stupeň tvrdosti M.

Rozsah balenia:

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

Upozornenie:

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

Technický opis

| | |
|-----------------|---------|
| Stupeň jemnosti | stredný |
| Zrinitosť | 60 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Skratka pre brúsivo | A |
| maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s |
| Špecifikácia | normálny korund sivomodrý, stupen tvrdosti M |
| Brusivo | normálny korund sivomodrý |
| Proces brúsenia | Stojanová brúska |
| Vnútorý Ø redukčného krúžku | 32 mm |
| Tvar | 1 |
| Ø kotúčov D | 200 mm |
| Šírka kotúča T | 25 mm |
| Atribút Názov produktu | 200×25×51 |
| Ø otvora H | 51 mm |
| Druh produktu | Kotúč stojanovej brúsky |

Príslušenstvo

Súprava redukčných krúžkov pre normálny otvor brúsneho kotúča 51

596000 51