

**Diamantový kotúčový brúsny kotúč D × H × H (mm), 100×10×20, Typ: D91****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	597760 D91
GTIN	9003172558356
Trieda položky	53Y

Popis**Prevedenie:**

Kotúče na brúsenie nástrojov s diamantovou plochou vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomernej vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu. Univerzálna zrnitosť pre stredne jemnú a jemnú úpravu povrchu s veľmi dobrým úberom. **Špecifikácia: D91C75B DIAGO W karbidy.**

Použitie:

Univerzálne použiteľné na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov. Na brúsenie nástrojov z **tvrdých kovov a materiálov s krátkymi trieskami neobsahujúcich železo.** Veľmi dobrá zhoda pre suché brúsenie môže byť použitá aj v mokrom brúsení.

Technický opis

Zrnitosť	D91
Špecifikácia	D91C75B DIAGO W karbidy

Skratka pre brúsivo	D
Proces brúsenia	Brúsenie nástrojov
Brusivo	diamant
Tvar	4BT9
Ø kotúčov D	100 mm
Šírka kotúča T	10 mm
Atribút Názov produktu	100×10×20
Ø otvora H	20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana	10 mm
Brúsne obloženie Výška X	1 mm
Druh produktu	Brúsny tanier

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		