



## Diamantový komoda valcové, Hmotnosť diamantu: 1,5kt



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	599700 1,5
GTIN	9003174460824
Trieda položky	53Y

### Popis

#### Prevedenie:

Štandardný orovnávač brúsnych kotúčov pre všetky stroje s vhodným uchytením. Orvnávače sú dimenzované ako **jednorazové** nástroje, ktoré sa úplne obnovia po prekročení hranice opotrebovania. (Presunutie v objímkach nie je možné.) Na rovné, **mierne konkávne a konvexné** profily brúsnych kotúčov na vonkajšie valcové, ploché, **vnútorné valcové a bezhrotové brúsenie**. Je nevyhnutné zabezpečiť vhodnú montážnu polohu (sklon 3° až 15° k stredu brúsneho kotúča pre oba smery osi). Keď chcete dosiahnuť rovnomerné opotrebenie, v pravidelných intervaloch otáčajte orvnávač v držiaku o 90°.

#### Použitie:

Na presné orovnávanie a prebrúsenie brúsnych kotúčov na (obnovu) vytvorenie definovaného stavu brúsnych nástrojov (obvodová hádzavosť a rovinnosť, profil brúsnych kotúčov, povrchová štruktúra, brúsenie). Zabezpečenie výroby jednotlivých kusov a malých sérií, dostatočného chladiaceho mazania. Podmienky krátkeho upínania (volná dĺžka < 2×D) zabráni problémom s vibráciami. Na rovné, **mierne konkávne a konvexné** profily brúsnych kotúčov na vonkajšie valcové, ploché, **vnútorné valcové a bezhrotové brúsenie**. Je nevyhnutné zabezpečiť vhodnú montážnu polohu (sklon 3° až 15° k stredu brúsneho kotúča pre oba smery osi). Keď chcete dosiahnuť rovnomerné opotrebenie, v pravidelných intervaloch otáčajte orvnávač v držiaku o 90°.

### Technický opis

Celková dĺžka L	70 mm
Hmotnosť diamantu	1,5 kt
Typ zarovnávania	jednozrnné
pre rozmery brúsnych diskov	Ø400×100 – Ø800×50 mm

Ø hlavy D <sub>1</sub>	10 mm
Skratka pre brúsivo	D
Druh produktu	Ručný orovnávací nástroj