

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, MF: M3X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130000 M3X0,5
GTIN	4045197997708
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	3 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10

Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø stopky D _s	3,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	56 mm
Norma	DIN 371
Stúpanie závitov	0,5 mm
Hĺbka závitú	9 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Druh závitú	M
Veľkosť závitú	M3×0,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník