

**Garant****CCGW 09T302, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265412 G
GTIN	4045197895530
Trieda položky	21H

**Popis****Prevedenie:**

Osadené sú 2 rezné hrany.

**Technický opis**

Podmienka rezu	kontinuálne
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Prevedenie rezných hrán	G
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 160 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Typ	BU7220
Posuv f	0,04 - 0,12 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGW 09T302
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	BU7220
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		