

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: NO.0-80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 NO.0-80
GTIN	4062406000035
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitú	4,59 mm
Počet rezných hrán Z	2
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Chodov na palec	80
Ø závitú	1,53 mm
Stúpanie závitov	0,318 mm
Norma	DIN 371
Počet napínacích drážok	2
Ø otvoru pod závit	1,25 mm
Ø stopky D _s	2,5 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Druh závitú	UNF

Velkosť závitú	0-80 UNF
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník