

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M27X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M27X0,5
GTIN	4062406002107
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	16 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Stúpanie závitov	0,5 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø stopky D _s	20 mm
Počet napínacích drážok	4
Celková dĺžka L	160 mm
Norma	DIN 376
Hĺbka závitú	81 mm
Ø otvoru pod závit	26,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø závitú	27 mm
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M27×0,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník