



Stranové štiepacie kliešte pre mechanikov, chrómované, Celková dĺžka: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	724000 125
GTIN	4003773018506
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

So štíhlou hlavou a indukčne kalenými reznými hranami. Tvrdosť reznej hrany približne 63 HRC. Vložený kĺb s prevodom bez vôle.

Chrómované kliešte, rukoväte potiahnuté plastom.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	0,6 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	2,5 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	1 mm
Celková dĺžka	125 mm
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
s otváracou pružinou	nie
Norma	DIN ISO 5749
Rukoväť	s plastovým poťahom

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál	Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	rezacie kliešte