



Stranové štiepacie kliešte pre mechanikov, chrómované s opláštenými rukoväťami, Celková dĺžka: 110mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	724200 110
GTIN	4003773029649
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

So štíhlou hlavou a indukčne kalenými reznými hranami. Tvrdosť reznej hrany približne 63 HRC. Vložený kĺb s prevodom bez vôle.

Kliešte pochrómované, rukoväťe s viaczložkovým opláštením. S otváracou pružinou.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	110 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	1,2 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	3 mm
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
s otváracou pružinou	áno
Norma	DIN ISO 5749

Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál	Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	rezacie kliešte