



Silové stranové štiepacie kliešte, chrómované, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 250mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	723100 250
GTIN	4003773039754
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Silná hlava s dodatočnými indukčne kalenými reznými hranami (približne 64 HRC). Vložený kĺb. Vysoký rezný výkon vďaka optimálnemu prevodovému pomeru. Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Použitie:

Pre všetky drôty (dlhá životnosť aj pri tvrdých drôtoch). Vysoko zaťažiteľný pre najťažšie trvalé namáhanie.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	3,5 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4,6 mm
Celková dĺžka	250 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	3 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukoväť	Viaczložkový plášť

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte