

Garant**Silové stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	723510 180
GTIN	4045197501615
Trieda položky	71B

Popis**Prevedenie:**

Silná hlava, indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), prispôsobený kĺb bez vôle.
Chrómované kliešte, rukoväť s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu **Haptoprene**.

Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	180 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2,7 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	3,8 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	2,2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte