

**Čelné štípacie kliešte, leštené, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	721100 160
GTIN	4003773040620
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Silná hlava s krátkym kĺbom. Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC). Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom. Vysoký rezný výkon vďaka optimálnym prevodovým pomerom.

Norma:

DIN ISO 5748

Materiál:

Chróm-vanádiová vysokovýkonná oceľ, kovaná, kalená v oleji v niekoľkých úrovniach.

Technický opis

Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4,5 mm
Celková dĺžka	160 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5748
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ

Povrch	Armovacie kliešte, čierno atramentované
Hlava	leštená
Druh produktu	rezacie kliešte