



Silové stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované ponorením podľa VDE, Celková dĺžka: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	723535 200
GTIN	4003773018414
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Silná hlava, indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), prispôsobený kĺb bez vôle.

Chrómované kliešte, rukoväte potiahnuté plastom, **izolované ponorením**.

Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	3 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4,2 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5749
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	s plastovým poťahom

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte