



Stranové štípacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	724860 125
GTIN	4003773039501
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).
Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	3 mm
Celková dĺžka	125 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	1,5 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte