

LINDSTRÖM

Stranové štípacie kliešte pre elektroniku, malá, oválna hlava, FW, Celková dĺžka: 135mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	726020 135
GTIN	7314150103034
Trieda položky	73M

Popis**Prevedenie:**

Štíhly tvar s presne brúsenými, indukčne kalenými reznými hranami (63 – 65 HRC). Čierny povrch na zníženie odrazov. Nastaviteľný presný skrutkový kĺb pre minimálne trenie a optimálne axiálne vyrovnanie rezných hrán. **Vhodné pre ESD**, ergonomické **2-zložkové** opláštenie rukoväti. Patentovaná otváracia pružina znižuje odpor pri zatváraní klieští, vďaka čomu sa sila sústreďuje na rez.

Materiál:

Vysokovýkonná ložisková oceľ, kovaná v zápustke, brunovaná.

Technický opis

Celková dĺžka	135 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 1,25 mm
Šírka hlavy	10,5 mm
Dĺžka britov	10 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	jemná fazetka
Materiál	Vysokovýkonná ložisková oceľ
Forma hlavy	malé, oválne
Rukoväť	Dvojzložkový plášť rukoväte

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC)
Povrch	čierno brunované
Atribút Názov produktu	FW
s otváracou pružinou	áno
nastaviteľný precízny skrutkový kľb	áno
Druh produktu	rezacie kliešte