

**Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform, Šírka čepele b: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	662200 8
GTIN	4013288192172
Trieda položky	63H

Popis**Prevedenie:**

Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôsobené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu **s integrovanými mäkkými zónami** uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.

Čepel' z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip.

Norma:**DIN 5265 Form A****Upozornenie:**

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Technický opis

Dĺžka čepele	175 mm
Hrúbka čepelí a	1,2 mm
Celková dĺžka	287 mm
Šírka čepele b	8 mm
Hrot čepelí	Lasertip
Označenie výrobcu	334
Výstupný profil	Plochý skrutkovač

Druh produktu

Skrutkovač

PríslušenstvoPlochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka
čepele b 3,5

662200 3,5

Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka
čepele b 5,5

662200 5,5

Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka
čepele b 2,5

662200 2,5

Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka
čepele b 10

662200 10

Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka
čepele b 6,5

662200 6,5

Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka
čepele b 3

662200 3

Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka
čepele b 4

662200 4