


LINDSTRÖM

**Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku, zahnuté čeluste, ostrá hlava, KW,  
Celková dĺžka: 135mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	726060 135
GTIN	7314150103119
Trieda položky	73M

**Popis****Prevedenie:**

Štíhly tvar s presne brúsenými, indukčne kalenými reznými hranami (63 – 65 HRC). Čierny povrch na zníženie odrazov. Nastaviteľný presný skrutkový kĺb pre minimálne trenie a optimálne axiálne vyrovnanie rezných hrán. **Vhodné pre ESD**, ergonomické **2-zložkové** opláštenie rukoväti. Patentovaná otváracia pružina znižuje odpor pri zatváraní klieští, vďaka čomu sa sila sústreďuje na rez.

**Materiál:**

Vysokovýkonná ložisková oceľ, kovaná v zápustke, brunovaná.

**Technický opis**

Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,1 - 0,8 mm
Šírka hlavy	10,5 mm
Celková dĺžka	135 mm
Dĺžka britov	10 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	bez fazety
Materiál	Vysokovýkonná ložisková oceľ
Forma hlavy	špicatá
Rukoväť	Dvojzložkový plášť rukoväte

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC)
Povrch	čierno brunované
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
nastaviteľný precízny skrutkový kľb	áno
Druh produktu	rezacie kliešte