



## Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou, Šírka čepele b: 3,5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	662000 3,5
GTIN	7610733085743
Trieda položky	63E

### Popis

#### Prevedenie:

Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôsobené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.

**Silová rukoväť „Classic“** z transparentného nárazuvzdorného plastu (bez kadmia). **Čepeľ** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. S planoparalelnou odsadenou reznou hranou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierna rezná hrana.

#### Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### Upozornenie:

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

### Technický opis

Dĺžka čepele	90 mm
Šírka čepele b	3,5 mm
Označenie čepelí	1
Celková dĺžka	180 mm
Hrúbka čepelí a	0,5 mm
Séria	Classic
Výstupný profil	Plochý skrutkovač

Druh produktu

Skrutkovač