



Súprava normovaných plochých skrutkovačov s rukoväťou Kraftform, Počet skrutkovačov: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	662210 8
GTIN	4013288041517
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôsobené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.

Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip.

Norma:

DIN 5265 Form A

Obsah:

1 skrutkovač Č. 662200: Vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Upozornenie:

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Technický opis

Počet skrutkovačov	8
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 3,5	662200 3,5
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 5,5	662200 5,5
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 8	662200 8
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 2,5	662200 2,5
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 10	662200 10
Držiak skrutiek Typ 1	666425 1
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 4	662200 4
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 6,5	662200 6,5
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 3	662200 3