

**Garant****GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM typ B 6HX ľavý závit, AlTiX, MF-LH: 20X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133015 20X1,5
GTIN	4045197901507
Trieda položky	111

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny závitník GARANT Master Tap**, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

**Technický opis**

Hĺbka závitů	60 mm
Norma	DIN 374
Rezný materiál	HSS E PM
Ø závitů	20 mm
Druh závitů	MF-LH
Veľkosť závitů	M20x1,5 LH
Celková dĺžka L	125 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Stúpanie závitů	1,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm

Ø stopka štvorhranu	12 mm
Ø otvoru pod závit	18,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	10	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M

GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		