

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, TiN, MF: M2,2X0,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130006 M2,2X0,25
GTIN	4062406007546
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	1,95 mm
Hĺbka závit	6,6 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Stúpanie závitov	0,25 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Ø závit	2,2 mm
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX

Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø stopky D _s	2,8 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Druh závitů	MF-LH
Veľkosť závitů	M2,2×0,25
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník