

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM extra dlhý typ C 6HX, AlTiX, M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134680 M12
GTIN	4045197901262
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

S extra dlhou stopkou. **Stopka podľa DIN 376.**

Výhoda:

Veľmi vhodné na rezanie na ťažko prístupných miestach.

Technický opis

Druh závit	M
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E PM
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Ø stopky D _s	9 mm
Norma	Výrobná norma
Celková dĺžka L	200 mm
Ø závit	12 mm

Hĺbka závitů	30 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Veľkosť závitů	M12
Stúpanie závitů	1,75 mm
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	28	N
Hliník > 10 % si	vhodný	16	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M

INOX > 900 N/mm ²	vhodný	6	M
GG(G)	vhodný	16	K
CuZn	vhodný	16	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		