

**Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou, Šírka čepele b: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	662000 4
GTIN	7610733085750
Trieda položky	63E

Popis**Prevedenie:**

Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôsobené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.

Silová rukoväť „Classic“ z transparentného nárazuvzdorného plastu (bez kadmia). **Čepeľ** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. S planoparalelnou odsadenou reznou hranou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierna rezná hrana.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Upozornenie:

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Technický opis

Označenie čepelí	2
Dĺžka čepele	100 mm
Šírka čepele b	4 mm
Celková dĺžka	195 mm
Hrúbka čepelí a	0,6 mm
Séria	Classic
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

