

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 5/8-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	138010 5/8-18
GTIN	4045197901804
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

Použitie:

Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.

Technický opis

Celková dĺžka L	100 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Hĺbka závit	39,7 mm
Veľkosť závit	5/8-18 UNF
Druh závit	UNF
Chodov na palec	18
Ø závit	15,88 mm
Norma	DIN 374
Ø otvoru pod závit	14,5 mm
Počet napínacích drážok	3

Stúpanie závitov	1,411 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2BX
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P

INOX < 900 N/mm ²	vhodný	10	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8	M
GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		