



Stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované ponorením podľa VDE, Celková dĺžka: 180mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 725335 180 |
| GTIN | 4003773018179 |
| Trieda položky | 73F |

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).

Chrómované kliešte, rukoväte potiahnuté plastom, **izolované ponorením**.

Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

| | |
|-----------------------------------|--|
| Celková dĺžka | 180 mm |
| Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø | 2,5 mm |
| Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø | 4 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
| Rukoväť | izolované ponorením |
| Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) |

| | |
|--|---------------------------|
| Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ |
| Povrch | chrómovaná |
| Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie |
| s vypínateľnou otváracou pružinou | nie |
| Druh produktu | rezacie kliešte |