

LINDSTRÖM

Bočná fréza elektroniky, oválna hlava, FW, Celková dĺžka: 150mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	726000 150
GTIN	7314150111534
Trieda položky	73M

Popis**Prevedenie:**

Štíhly tvar s presne brúsenými, indukčne kalenými reznými hranami (63 – 65 HRC). Čierny povrch na zníženie odrazov. Nastaviteľný presný skrutkový kĺb pre minimálne trenie a optimálne axiálne vyrovnanie rezných hrán. **Vhodné pre ESD**, ergonomické **2-zložkové** opláštenie rukoväti. Patentovaná otváracia pružina znižuje odpor pri zatváraní klieští, vďaka čomu sa sila sústreďuje na rez.

Materiál:

Vysokovýkonná ložisková oceľ, kovaná v zápustke, brunovaná.

Technický opis

Celková dĺžka	150 mm
Šírka hlavy	16 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,4 - 2 mm
Dĺžka britov	16 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	jemná fazetka
Materiál	Vysokovýkonná ložisková oceľ
Forma hlavy	oválny
Rukoväť	Dvojzložkový plášť rukoväte

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC)
Povrch	čierno brunované
Atribút Názov produktu	FW
s otváracou pružinou	áno
nastaviteľný precízny skrutkový kľb	áno
Druh produktu	rezacie kliešte