



Plochý normovaný skrutkovač „Stainless“ s rukoväťou Kraftform, Šírka čepele b: 4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	662500 4
GTIN	4013288107343
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôsobené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.

Čepeľ Wera Lasertip z nehrdzavejúcej ocele s kuželovitou reznou hranou a **unášacím hrotom microrauer** (od veľkosti 3,5).

Norma:

DIN 5265 Form A

Upozornenie:

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Technický opis

Dĺžka čepele	100 mm
Šírka čepele b	4 mm
Celková dĺžka	198 mm
Hrúbka čepelí a	0,8 mm
Označenie výrobcu	3335

Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Skrutkovač