

**Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform, Šírka čepele b: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	662200 4
GTIN	4013288003294
Trieda položky	63H

Popis**Prevedenie:**

Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôsobené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu **s integrovanými mäkkými zónami** uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.

Čepel' z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip.

Norma:**DIN 5265 Form A****Upozornenie:**

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Technický opis

Hrúbka čepelí a	0,8 mm
Šírka čepele b	4 mm
Dĺžka čepele	100 mm
Celková dĺžka	198 mm
Hrot čepelí	Lasertip
Označenie výrobcu	335
Výstupný profil	Plochý skrutkovač

Druh produktu

Skrutkovač