


**Garant****Nadstavbová čelusť pre dosadacie lišty s povrchovou úpravou, pre typ: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361134 100
GTIN	4045197901989
Trieda položky	310

**Popis****Použitie:**

Čelusť je posunutá o 2,5 mm dozadu. Ideálne v kombinácii s podpornými lištami č. 366740.

**Vhodné pre:**

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upevňovacích skrutiek.

**Technický opis**

Dĺžka $l_1$	15 mm
Dĺžka čelustí l	57,5 mm
Výška čelusti h	40 mm
Šírka čelustí b	100 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent0
Druh produktu	Čeluste pre zverák

