

**TK vrták príklepový SDS-max, Ø×celková dĺžka: 20X920mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	789200 20X920
GTIN	4002395316090
Trieda položky	76G

Popis**Prevedenie:****Špeciálne rozmery dosiek z tvrdého kovu pre dlhšiu životnosť.**

Ostrejšie zahnutý hrot: Presné vrtanie, žiadne kĺzanie na povrchu, agresívnejšie v betonárskej oceli a vyššia rýchlosť vrtania. S certifikátom PGM, ktorý potvrdzuje otvory vyvrtané presne na hmoždinky, ako aj na chemické a mechanické kotvy. Veľký otvor na prach z vrtania na jeho odvádzanie, čím sa zníži trenie.

Vrtania hlava so štvorcovým prierezom od priemeru 16 mm.

Použitie:

Na vrtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

Upozornenie:

Pri dĺžke >500 mm je potrebné predvrtáť minimálnu hĺbku 150 mm s krátkym vrtákom (pokiaľ možno s rovnakým priemerom).

Technický opis

Ø	20 mm
Počet rezných hrán z	2
Pracovná dĺžka	800 mm
Celková dĺžka	920 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom / bez šoku	Príklepové vrtanie
Driek	SDS Max
Typ výrobku	Vrták do muriva

