

LINDSTRÖM

**Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, špicatá hlava, drážkovaná, KW,
Celková dĺžka: 110mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	726420 110
GTIN	7314150051090
Trieda položky	73M

Popis**Prevedenie:**

Štíhly tvar s presne brúsenými, indukčne kalenými reznými hranami (63 – 65 HRC). Čierny povrch na zníženie odrazov. Žlté plastové opláštenie rukoväti z nevodivého materiálu s otváracou pružinou. **Vhodné pre ESD.** Nastaviteľný presný skrutkový kĺb pre minimálne trenie a optimálne axiálne vyrovnanie rezných hrán.

Materiál:

Vysokovýkonná zliatina ocele, kovaná v zápustke, brunovaná.

Technický opis

Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,1 - 0,8 mm
Šírka hlavy	10 mm
Celková dĺžka	110 mm
Dĺžka britov	10 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	bez fazety
Materiál	Vysokovýkonná zliatina ocele
Forma hlavy	špicatá, skosená
Rukoväť	Plastové opláštenie

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC)
Povrch	čierno brunované
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	rezacie kliešte