

LINDSTRÖM

Zošikmené čelné štiepacie kliešte pre elektroniku, SFW, Celková dĺžka: 108mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	726912 108
GTIN	7314150052554
Trieda položky	73M

Popis**Prevedenie:**

Tvar s presne brúsenými a indukčne kalenými reznými hranami (63 – 65 HRC). Biele plastové opláštenie rukoväti z nevodivého materiálu s otváracou pružinou. **Vhodné pre ESD.** Špeciálne vyrobený priechodný kĺb s obzvlášť dlhými kontaktnými plochami minimalizuje nežiaduce pohyby kĺbu a zabezpečuje mimoriadne presné axiálne nastavenie čelustí.

Materiál:

Špeciálne ložisková oceľ, kovaná v zápustke.

Technický opis

Šírka hlavy	10,5 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,35 - 1,25 mm
Celková dĺžka	108 mm
Dĺžka britov	15 mm
Dĺžka hlavy	8 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	veľmi jemná fazetka
Rukoväť	Plastové opláštenie

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC)
Materiál	Špeciálna ložisková oceľ
Atribút Názov produktu	SFW
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	rezacie kliešte