

**Garant****Ľavozávitový strojový priechodný závitník, TiN, MF: M2X0,35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130006 M2X0,35
GTIN	4062406007515
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	1,65 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	2 mm
Hĺbka závit	6 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Norma	DIN 371
Celková dĺžka L	45 mm
Stúpanie závitov	0,35 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H

Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M2×0,35
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník