

**Odizolovač drôtov izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	728780 160
GTIN	4003773040279
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Indukčne tvrdené presné rezné hrany (cca 60 HRC) pre mäkký drôt. Presný odizolovací nôž na jednožilové (masívne) vodiče s prierezom 1,5 a 2,5 mm². Ramená s hrubostennými plášťami rukoväti **izolované do 1 000V podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**.

Použitie:

Ideálny na elektrinštalačné práce.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, kliešte pochrómované, rukoväti s viaczložkovým opláštením.

Technický opis

Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	2,5 mm
Celková dĺžka	160 mm
odizolovanie pre Ø vodiča	1,5 mm ²
odizolovanie pre Ø vodiča	2,5 mm ²
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná

Druh produktu

rezacie kliešte