

Garant**Trubkorez na plastové rúrky****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	818160
GTIN	4045197675866
Trieda položky	81C

Popis**Prevedenie:**

Teleso z hliníkového odliatku s 3 vodiacimi valčekmi, z ktorých 1 je nastaviteľný (po 1 polohe pre rúry do 110 mm a od 110 do 127 mm) na optimálne prispôsobenie Ø rúry. **Rýchle nastavenie vretena** pomocou račňového princípu a vratnej pružiny. Ergonomická rukoväť. Rezacie koleso s PTFE s antiadhéznou povrchovou úpravou pre ľahkú prácu špeciálne pri hrubostenných plastových rúrach. Vyberateľný ručný odihlovač s čepeľou S20 s **povrchovou úpravou TiN**.

Použitie:

Na rezanie PE, PP, VPE, PB a PVDF rúr. **Po výmene rezného kotúča sa dá použiť aj na medené, hliníkové a tenkostenné rúry INOX.** (Je možné dodať ako voliteľnú možnosť.)

Náhradný diel:

Náhradné rezacie koliesko na plastové a kompozitné rúrky č. 818170 a pre meď, hliník a nehrdzavejúcu ocel č. 818175.

Technický opis

Ø rezacích koliesok	51 mm
Pre vonkajší Ø rúrok	50 - 127 mm
Šírka rezacích koliesok	11 mm
Rezací kotúč otvor	8 mm
Počet vodiacich kladiek	3
Počet rezacích koliesok	1

Druh produktu

Rezačka rúr

Príslušenstvo

Súprava náhradných rezacích koliesokna plastové a kompozitné rúry

818170

Súprava náhradných rezacích koliesokna meď/hliník/ nehrdzavejúcu oceľ

818175

Univerzálny odihlovač, 2K-zložková rukoväť s 3 čepeľami (S10, S20, S35)

838410