

HOLEX**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG1296 3
GTIN	4045197905642
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:Konštrukčné rozmery podľa **DIN 6527**.

Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Ako č. 202296.

Technický opis

Počet zubov Z	3
Celková dĺžka L	57 mm
Dĺžka britov L _c	8 mm
Ø rezných hrán D _c	3 mm
Tvar stopky	HB
Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 750 N/mm ²	0,025 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm ²	0,02 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny

Ø stopky D _s	6 mm
Tolerancia menovitého Ø	e8
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,13 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Obsah	5
Povrchová úprava	AlCrN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	160	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	50	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	60	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	40	M
GG(G)	vhodný	75	K
Uni	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		

suché	podmienenene vhodný
-------	---------------------

vzduch	vhodný
--------	--------

Príslušenstvo

TK fréza Ø e8 DC 3	202296 3
--------------------	----------