



Elektronická skúšačka momentových kľúčov „ProTest“, Maximálny ťahovací moment: 400Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 654460 400 |
| GTIN | 5060922231307 |
| Trieda položky | 66D |

Popis

Prevedenie:

- Robustné hliníkové puzdro.
- Veľkoformátový LCD indikátor.
- Jednoduchá obsluha – priamy výber skúšobného postupu atď. pomocou klávesnice s piktogramami.
- Používateľsky špecifické zadávanie cieľového krútiaceho momentu s hornou a dolnou toleranciou; akustický, prípadne optický signál (3 LED kontrolky) pri dosiahnutí alebo prekročení cieľového momentu.
- 3 režimy použitia: súbežne otočný, detekcia bodu zlomu a zobrazenie limitných hodnôt.

Výhoda:

- Kontrola podľa DIN EN ISO 6789; používateľ musí len nastaviť cieľovú hodnotu – zvyšok zariadení testovací prístroj.
- Obrazovka s displejom v 11 jazykoch.
- Kontrola dostupná v horizontálnej a vertikálnej polohe.
- Displej a prevodník navzájom oddelené.

Použitie:

Na nastavenie a kalibrovanie momentových nástrojov s pravým chodom.

Rozsah balenia:

Prevodník, zobrazovací prístroj, sieťový adaptér, spojovací kábel RS232C do počítača, prípadne tlačiareň, 2 upevňovacie skrutky a štvorhranný adaptér v robustnom kufríku **vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo.**

Upozornenie:

Držiak na stenu pod č. 654462.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|--|
| 4-hranný adaptér | 3/8 palec |
| 4-hranný adaptér | 1/2 palec |
| 4-hranný adaptér | 3/4 palec |
| Hmotnosť | 6,4 kg |
| Prevodník Šírka | 106 mm |
| Zobrazovací prístroj výška | 128 mm |
| Prevodník Hĺbka | 185 mm |
| Rozsah merania | 8 - 400 Nm |
| Zobrazovací prístroj šírka | 185 mm |
| Maximálny ťahovací moment | 400 Nm |
| Prevodník Výšky | 100 mm |
| Zobrazovací prístroj hĺbka | 104 mm |
| Presnosť merania krútiaci moment | ±0,5 % |
| Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka |
| Smer vťahovania | ťahovanie doprava |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu |
| Kalibrácia | O4 |
| Druh produktu | Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu |

Služby

| | |
|---|---------------|
| Kalibrácia vpravo Momentová skúšačka/senzor Typ 400 | 020120 400 |
| | 020150 1000/2 |

Kalibrácia DAkkS obojstranneMomentová skúšačka/senzor
Maximálny ťahovací moment 1000/2

Kalibrácia DAkkS vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ
1000

020130 1000

Príslušenstvo

Držiak na stenu pre ProTest

654462