

**Súprava vyvrtávacích tyčí ocel' bez VCH, pravé, Typ: SET09****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260038 SET09
GTIN	4045197905574
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Bez vnútorného chladenia.

Rozsah balenia:

V plastovom kufříku.

Technický opis

Držiak ISO-kód	S16Q SCLCR09
Držiak ISO-kód	S20R SCLCR09
Držiak ISO-kód	S25R SCLCR09
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	25 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	28 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	20 mm

Výška upínania L ₂	23 mm
Výška upínania L ₂	18 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Odsadenie stredu L ₃	14,5 mm
Odsadenie stredu L ₃	10,5 mm
Odsadenie stredu L ₃	10,7 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500