

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, TiN, MF: M40X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130006 M40X2
GTIN	4062406010300
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Celková dĺžka L	200 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø stopky D _s	32 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10

Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Stúpanie závitov	2 mm
Hĺbka závitú	120 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	38 mm
Ø závitú	40 mm
Ø stopka štvorhranu	24 mm
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M40×2
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník