

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF:
M2,2X0,2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130011 M2,2X0,2
GTIN	4062406014704
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX

Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Stúpanie závitov	0,2 mm
Ø stopky D _s	2,8 mm
Ø závit	2,2 mm
Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	2 mm
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závit	5,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	45 mm
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M2,2×0,2
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník