

Garant**TK mini fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 7,75mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG1264 7,75 |
| GTIN | 4045197907066 |
| Trieda položky | GGN |

Popis

Prevedenie:

Stopka v súlade s **DIN 6535 HB**. Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Ako č. 202264.

Technický opis

| | |
|---|------------------|
| Ø stopky D_s | 8 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 7,75 mm |
| Tvar stopky | HB |
| Celková dĺžka L | 55 mm |
| Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm |
| Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm |
| Dĺžka britov L_c | 10 mm |
| Počet zubov Z | 3 |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň |

| | |
|--|---|
| Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,04 mm |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Tolerancia menovitého \emptyset | e8 |
| Obsah | 5 |
| Povrchová úprava | AlCrN |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Typ | N |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní $1 \times D$ |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | $0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 280 | N |
| Hliník $> 10 \%$ si | vhodný | 200 | N |
| Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 120 | P |
| Oceľ $< 750 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 110 | P |
| Oceľ $< 900 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 100 | P |
| Oceľ $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 70 | P |
| Oceľ $< 1400 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 60 | P |
| INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 70 | M |
| INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 50 | M |
| GG(G) | vhodný | 90 | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| mokrý minimálne | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |

vzduch

vhodný

Príslušenstvo

TK mini fréza Ø e8 DC 7,75

202264 7,75