

**Garant****TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 7mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG1294 7
GTIN	4045197907721
Trieda položky	GGN

## Popis

### Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podľa **DIN 6527**. Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

**Ako č. 202294.**

## Technický opis

Šírka rohového skosenia pri 45°	0,2 mm
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	16 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> vrát. vôle	27 mm
Ø vôle D <sub>1</sub>	6,8 mm
Počet zubov Z	3
Posuv f <sub>z</sub> pre orezávanie v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Tolerancia menovitého Ø	e8

Celková dĺžka L	63 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	7 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Tvar stopky	HB
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Obsah	5
Povrchová úprava	AlCrN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Hĺbka záberu a <sub>e</sub> pre frézovanie	Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D
Hĺbka záberu a <sub>e</sub> pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	M
GG(G)	vhodný	90	K

Uni	vhodný
mokrú maximum	vhodný
mokrú minimálne	vhodný
suché	podmienene vhodný
vzduch	vhodný

## Príslušenstvo

TK fréza Ø e8 DC 7

202294 7