

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF:  
M2,5X0,35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 130011 M2,5X0,35 |
| GTIN             | 4062406014766    |
| Trieda položky   | 10N              |

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Stúpanie závitov   | 0,35 mm    |
| Hĺbka závitu       | 6,25 mm    |
| Ø otvoru pod závit | 2,15 mm    |
| Tolerančná trieda  | ISO 1 4H   |
| Tolerančná trieda  | 7H         |
| Tolerančná trieda  | 7HX        |
| Tolerančná trieda  | 7G         |
| Tolerančná trieda  | 7GX        |
| Tolerančná trieda  | ISO 1X 4HX |
| Tolerančná trieda  | ISO 2 6H   |
| Tolerančná trieda  | ISO 2X 6HX |
| Tolerančná trieda  | 6H +0,05   |
| Tolerančná trieda  | 6H +0,10   |

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Tolerančná trieda        | 6H +0,20                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 3 6G                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 3X 6GX                                |
| Rezný materiál           | HSS E                                     |
| Norma                    | DIN 371                                   |
| Ø stopka štvorhranu      | 2,1 mm                                    |
| Celková dĺžka L          | 50 mm                                     |
| Počet rezných hrán Z     | 3                                         |
| Počet napínacích drážok  | 3                                         |
| Ø stopky D <sub>s</sub>  | 2,8 mm                                    |
| Ø závitu                 | 2,5 mm                                    |
| Druh závitu              | MF-LH                                     |
| Veľkosť závitu           | M2,5×0,35                                 |
| Povrchová úprava         | bez povlaku                               |
| Vrcholový uhol závitu    | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | C                                         |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | do 2,5×D pri slepom otvore                |
| Smer rezania             | ľavé                                      |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |