Garant

Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M14X2

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130011 M14X2
GTIN	4062406015459
Trieda položky	10N

Popis

Upozornenie:
Lehota dodania: 35 kalendárnych dní
Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks
Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúcené

Technický opis

∅ závitu	14 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	2 mm
Hĺbka závitu	35 mm
∅ stopky D_s	11 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Rezný materiál	HSS E
∅ stopka štvorhranu	9 mm
∅ otvoru pod závit	12 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G

Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 376
Druh závitu	M-LH
Veľkosť závitu	M14×2
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník